

# Micro Jelly 2003 <sup>®</sup>



## *Machine à napper*

La Micro Jelly 2003 vous surprendra par sa facilité d'utilisation. Placé dans la partie supérieure de la machine, le nappage est aspiré directement.

Les deux pistolets sont toujours prêts à servir grâce à leur tuyau chauffant.


Un gain de temps appréciable sur la préparation et la mise en chauffe.

## *Les avantages de la Micro Jelly 2003 <sup>®</sup>*

- Système d'aspiration du nappage.
- Bain-marie étanche.
- Compresseur 100 W.
- Pompes renforcées.

## *Les caractéristiques techniques*

Tension	: 240 Volts/50 Hz
Puissance	: 2 600 Watts
Pression utilisation	: pré-réglée à 3.4 bars
Débit Nappage	: 600 cc/minute à 85 °
Dimensions	: 600 x 390 x 1 090 mm
Poids	: ± 50 kg



**Pour tous renseignements contactez-nous**